


**simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm**


### Bestelldaten

Bestellnummer	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Artikelklasse	24V

### Beschreibung

**Ausführung:**

Schneidstoff: CBN8

### Technische Beschreibung

f	1,45 mm
Radius R	0,15 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	0,16 mm
Ø D	4 mm
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Innenkühlung	nein
Herstellerbezeichnung	AGGVCBN8
Nutzlänge	15,2 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet