


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 5,2mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 270583 5,2 |
| GTIN | 2050002066007 |
| Artikelklasse | 24V |

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------------------|
| f | 2,45 mm |
| Innenkühlung | nein |
| Ø D | 5 mm |
| für Bohrungen ab Ø D _{min} | 5,2 mm |
| maximale Schnitttiefe a _{p max} | 0,26 mm |
| Radius R | 0,2 mm |
| Herstellerbezeichnung | AHAXCBN8 |
| Nutzlänge | 20,3 mm |
| Produktnamensattribut | L ₂ = 20,3 mm |
| Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|----------------|----------|----------------|----------|
| Stahl < 67 HRC | geeignet | 90 m/min | H |

| | |
|----------------|----------|
| kontinuierlich | geeignet |
| trocken | geeignet |