


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 1,4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Innenkühlung	nein
Radius R	0,1 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,07 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Herstellerbezeichnung	A531CBN8
Nutzlänge	10,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet