


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 5,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,26 mm
Ø D	5 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	5,2 mm
Radius R	0,2 mm
f	2,45 mm
Innenkühlung	nein
Herstellerbezeichnung	AA87CBN8
Nutzlänge	25,4 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 25,4 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet