


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 4,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Innenkühlung	nein
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Radius R	0,15 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,21 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	4,2 mm
Herstellerbezeichnung	AH9UCBN8
Nutzlänge	10,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet