


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 6,2mm


Bestelldaten

Bestellnummer	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

f	2,95 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,31 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	6,2 mm
Radius R	0,2 mm
Innenkühlung	nein
Ø D	6 mm
Herstellerbezeichnung	ADEWCBN8
Nutzlänge	15,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet