


**simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Artikelklasse	24V

## Beschreibung

### Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

## Technische Beschreibung

Radius R	0,2 mm
f	2,95 mm
Innenkühlung	nein
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p,max</sub>	0,31 mm
Herstellerbezeichnung	ACXECBN8
Nutzlänge	25,4 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet