



simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Innenkühlung	nein
Radius R	0,15 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	3,2 mm
Herstellerbezeichnung	AQ5QCBN8
Nutzlänge	20,3 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet