


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Radius R	0,15 mm
Innenkühlung	nein
Ø D	4 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	2,7 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,13 mm
f	1,2 mm
Herstellerbezeichnung	AKDSCBN8
Nutzlänge	10,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet