


**simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L<sub>2</sub> = 35,6 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Artikelklasse	24V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schneidstoff: CBN8

**Technische Beschreibung**

Innenkühlung	nein
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Radius R	0,2 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Herstellerbezeichnung	ANYTCBN8
Nutzlänge	35,6 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 35,6 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet