


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm


Bestelldaten

Bestellnummer	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,31 mm
f	2,95 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	6,2 mm
Radius R	0,2 mm
Innenkühlung	nein
Ø D	6 mm
Herstellerbezeichnung	AEWGCBN8
Nutzlänge	20,3 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet