


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Radius R	0,2 mm
Ø D	5 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,26 mm
Innenkühlung	nein
Herstellerbezeichnung	AHH5CBN8
Nutzlänge	10,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet