


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

f	1,95 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,21 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,15 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	4,2 mm
Innenkühlung	nein
Herstellerbezeichnung	AKJECBN8
Nutzlänge	25,4 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 25,4 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet