


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm


Bestelldaten

Bestellnummer	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø D _{min}	2,7 mm
Radius R	0,15 mm
f	1,2 mm
Innenkühlung	nein
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,13 mm
Ø D	4 mm
Herstellerbezeichnung	AWK9CBN8
Nutzlänge	15,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet