


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø D _{min}	4,2 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,15 mm
f	1,95 mm
Innenkühlung	nein
maximale Schnitttiefe a _{p,max}	0,21 mm
Herstellerbezeichnung	AHVVCBN8
Nutzlänge	20,3 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet