



simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Radius R	0,2 mm
Innenkühlung	nein
für Bohrungen ab Ø D _{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Herstellerbezeichnung	AD1KCBN8
Nutzlänge	15,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet