


simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Artikelklasse	24V

Beschreibung
Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Ø D	4 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	0,16 mm
Innenkühlung	nein
Radius R	0,15 mm
f	1,45 mm
für Bohrungen ab Ø D _{min}	3,3 mm
Herstellerbezeichnung	ADD4CBN8
Nutzlänge	10,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet