


**simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Artikelklasse	24V

## Beschreibung

### Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

## Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,26 mm
für Bohrungen ab Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Innenkühlung	nein
Radius R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Herstellerbezeichnung	ADNSCBN8
Nutzlänge	30,5 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H

kontinuierlich	geeignet
trocken	geeignet