


simturn AX Kopiereinsatz links, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270599 2,7
GTIN	2050002066151
Artikelklasse	24U

Beschreibung
Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Technische Beschreibung

f	1,2 mm
Innenkühlung	nein
Ø D	4 mm
maximale Stechtiefe t_{max}	0,5 mm
Radius R	0,1 mm
Herstellerbezeichnung	AE5SX800
Nutzlänge	15,2 mm
Produktnamensattribut	$L_2 = 15,2$ mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	240 m/min	N

Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	210 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		