



simturn AX Nutenstecheinsatz rechts, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min} / w: 5,2/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270613 5,2/2
GTIN	2050002066472
Artikelklasse	24U

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Eckenradius (scharfkantig).

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Technische Beschreibung

Ø D	5 mm
Innenkühlung	nein
für Bohrungen ab Ø D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
maximale Stechtiefe t _{max}	1 mm
Stechbreite w	2 mm
Herstellerbezeichnung	AHTZX800
Nutzlänge	20,3 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	240 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	210 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		