



## simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270521 1
GTIN	2050002064874
Artikelklasse	24V

### Beschreibung

**Ausführung:**  
Schneidstoff: CBN8

### Technische Beschreibung

Radius R	0,1 mm
f	1,95 mm
Innenkühlung	nein
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,05 mm
Ø D	4 mm
Herstellerbezeichnung	ADCNCBN8
Nutzlänge	6,1 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		

nass minimal	geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet