



simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270521 1,4
GTIN	2050002064881
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:
Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Innenkühlung	nein
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,1 mm
f	1,95 mm
Herstellerbezeichnung	AW34CBN8
Nutzlänge	6,1 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 6,1 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		

nass minimal	geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet