



simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Radius R	0,1 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Innenkühlung	nein
Herstellerbezeichnung	AW36CBN8
Nutzlänge	10,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		

nass minimal	geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet