



simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270523 2,7
GTIN	2050002064904
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Radius R	0,15 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,13 mm
Innenkühlung	nein
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Herstellerbezeichnung	APSVCBN8
Nutzlänge	10,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		

nass minimal	geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet