



## simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270525 2,7
GTIN	2050002064935
Artikelklasse	24V

### Beschreibung

**Ausführung:**  
Schneidstoff: CBN8

### Technische Beschreibung

Radius R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Innenkühlung	nein
f	1,95 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,13 mm
Herstellerbezeichnung	AAQ6CBN8
Nutzlänge	15,2 mm
Produktnamensattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		

nass minimal	geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet