



simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270525 3,7
GTIN	2050002064959
Artikelklasse	24V

Beschreibung

Ausführung:
Schneidstoff: CBN8

Technische Beschreibung

Innenkühlung	nein
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Radius R	0,15 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,18 mm
Herstellerbezeichnung	AJ9YCBN8
Nutzlänge	15,2 mm
Produktnamensattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	90 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		

nass minimal	geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet