

Garant**Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Sechskant: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	293047 8
GTIN	4062406785154
Artikelklasse	29L

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Hochleistungsbeschichtung (Wolframcarbid/Kohlenstoff). Optimierte Geometrie der Schneide (Hohlkehlenform) für das Profilräumen in rostfreien Stählen.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Hinweis:

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

Technische Beschreibung

L	17 mm
Toleranz	+0,08 bis +0,1 mm
Schneidstoff	HSS
Schlüsselweite	8 mm
Vorbohr- \varnothing	8,14 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profil	Sechskant
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Beschichtung	WC/C
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	25 m/min	M
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		