

**Garant****Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, Sechskant: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	293041 3
GTIN	4062406785017
Artikelklasse	29L

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Hochleistungsbeschichtung (Wolframcarbid/Kohlenstoff). Optimierte Geometrie der Schneide (Hohlkehlenform) für das Profilräumen in rostfreien Stählen.

**Verwendung:**

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

**Passend für:**

Profilraumhalter Nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Hinweis:**

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

**Technische Beschreibung**

L	7 mm
Schneidstoff	HSS
Vorbohr- $\varnothing$	3,05 mm
Toleranz	+0,06 bis +0,08 mm
Schlüsselweite	3 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Profil	Sechskant
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Beschichtung	WC/C
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	25 m/min	M
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		