

Garant**Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Sechskant: 12mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 293047 12 |
| GTIN | 4062406785178 |
| Artikelklasse | 29L |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Hochleistungsbeschichtung (Wolframcarbid/Kohlenstoff). Optimierte Geometrie der Schneide (Hohlkehlenform) für das Profilräumen in rostfreien Stählen.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen **in einem Arbeitsgang**.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Hinweis:

- **Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------------------|
| Schneidstoff | HSS |
| Schlüsselweite | 12 mm |
| L | 21 mm |
| Toleranz | +0,11 bis +0,13 mm |
| Vorbohr- \varnothing | 12,22 mm |
| Vorschub f in INOX < 900 N/mm ² | 0,06 mm |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Profil | Sechskant |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Beschichtung | WC/C |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|------------------------------|------------------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 25 m/min | M |
| nass maximal | geeignet | | |
| nass minimal | bedingt geeignet | | |