


Garant**Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 50H****Bestelldaten**

Bestellnummer	363000 50H
GTIN	4062406785215
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.**
- **Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.**
- **Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.**
- **Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (Gr. 50 und 80) über Zwischenplatte.**
- **Werkzeugloser Backenwechsel. Durch Wenden der Backen ist Spannungsbereichsveränderung möglich.**
- **Automations-Schnittstelle.**
- **Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.**
- **Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.**
- **Schnell und intuitiv bedienbar.**
- **Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.**
- **Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule.**
- **Spindelmuttern mit oder ohne Pendelfunktion.**
- **Spannrand für Spannpratzen.**
- **Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.**

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelmuttern, **Spindelabdeckung Nr. 363083.**

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 5, Stirnlochschlüssel Nr. 628600 Gr. 2, Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229, Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085. Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079). Montagestation Nr. 358595 52/96.

Hinweis:**Speziell geeignet für HÄBERLE-Automationsanlagen.**

Passende Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe. Spannlücken bei Typen XS und XSP und H mit versetzten Aufsatzbacken beheben.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	40 Nm
Spannbereich S2	49 - 79 mm
Serie	Xtric
L	110 mm
Stichmaß Unterseite	52 mm
B	50 mm
B	80 mm
Gewicht	1,5 kg
Schlüsselweiten-Maße	7 mm
Schlüsselweiten-Maße	3 mm
Spannkraft bis maximal	16 kN
Höhe H	35 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Xtric 50
Spannbereich S1	0 - 36 mm
Produktart	Maschinenschraubstock