

Garant UNILINE**UNI Z-Tower stationär U-Form, Typ: SM****Bestelldaten**

Bestellnummer	955454 SM
GTIN	4062406785512
Artikelklasse	9GC

**Beschreibung****Ausführung:**

Halbhoher UNI Z-Tower mit 25 mm starker Bambus Ablageplatte. Allseitig innen und außen mit Lochwänden  $\square$  9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Rückwärtig mit Bürstenleiste für die Durchführung von Kabeln sowie zusätzlichem Kabeldurchlass. Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich.

**Lackierung:**

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

**Hinweis:**

Zubehör wie Kennzeichnungstafeln, Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriff finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

**Technische Beschreibung**

Breite	750 mm
Nutztiefe	510 mm

Serie	Z-Tower
Nutzbreite	540 mm
Gewicht	69 kg
Tiefe	750 mm
Höhe	945 mm
Tower-Abteil Nutzhöhe	850 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9x9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm