

Garant UNILINE**UNI Z-Tower stationär U-Form, Typ: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	955454 M
GTIN	4062406785529
Artikelklasse	9GC

**Beschreibung****Ausführung:**

Halbhoher UNI Z-Tower mit 25 mm starker Bambus Ablageplatte. Allseitig innen und außen mit Lochwänden □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Rückwärtig mit Bürstenleiste für die Durchführung von Kabeln sowie zusätzlichem Kabeldurchlass. Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich.

**Lackierung:**

Zweifarbzig **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

**Hinweis:**

Zubehör wie Kennzeichnungstafeln, Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriff finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

**Technische Beschreibung**

Nutztiefe	510 mm
Gewicht	79 kg

Nutzbreite	540 mm
Breite	750 mm
Tiefe	750 mm
Serie	Z-Tower
Höhe	1920 mm
Tower-Abteil Nutzhöhe	850 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9x9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm