

Garant GRIDLINE

Rollwerkbank ToolTruck für L-BOXX®, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	914574 4
GTIN	4062406785581
Artikelklasse	9GT

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer Arbeitsplatte aus X-ABS für hohe technische Ansprüche ausgestattet. Offenes Abteil mit 4 Auszugböden, passend für 4 × Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX®, die einfach und schnell ein- und ausgeklippt werden können. Es passen je 2 × Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102 und Gr. 136. Oder alternativ: 2 × Nr. 693330 Gr. 102; 1 × Gr. 238 (bei Ausbau des 3. Auszugbodens). **Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.** Ein **Zentralverschluss** verriegelt Tür, Schubladen sowie Auszugböden. Schrankabteil mit Tür und 2 Ablageböden.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, Silber kombiniert mit Anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss. Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Systemkoffer L-BOXX® nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tiefe	500 mm
Serie	ToolTruck

Stoßfänger	ja
absenkbar	nein
Gewicht	89 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite	1195 mm
Anzahl Tür	1
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Höhe	1000 mm
Material Arbeitsplatte	X-ABS
Auszugboden Nutzbreite	370 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G	915567 G
Schlossblende für GridLine Typ VA21	914227 VA21