

Garant GRIDLINE

Rollwerkbank ToolTruck mit Vollauszug-Schubladen für L-BOXX®, 16×16G, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	914575 10
GTIN	4062406785598
Artikelklasse	9GT

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer Arbeitsplatte aus X-ABS für hohe technische Ansprüche ausgestattet. Offenes Abteil mit 4 Auszugböden, passend für 4 × Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX®, die einfach und schnell ein- und ausgeklickt werden können. Es passen je 2 × Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102 und Gr. 136. Oder alternativ: 2 × Nr. 693330 Gr. 102; 1 × Gr. 238 (bei Ausbau des 3. Auszugbodens). **Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.** Ein **Zentralverschluss** verriegelt Tür, Schubladen sowie Auszugböden.

Mit 6 Schubladen.

Lieferumfang:

Mit Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75;

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss. Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Systemkoffer L-BOXX® nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Beschreibung

Breite	1195 mm
Tiefe	500 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Höhe	1000 mm
Material Arbeitsplatte	X-ABS
Stoßfänger	ja
Schubladen Nutzbreite	400 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schubladen Nutzbreite in G	16
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzfläche in G	16×16
Gewicht	104 kg
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Serie	ToolTruck
ComfortClose	nein
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
absenkbar	nein
Anzahl Tür	0
Auszugboden Nutzbreite	370 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre

Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Produktnamensattribut	16×16G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951510 75
SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951510 125
Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G	915567 G
Schlossblende für GridLine Typ VA21	914227 VA21