

Garant UNI LINE**UNI Z-Tower fahrbar U-Form, Typ: L****Bestelldaten**

Bestellnummer	955455 L
GTIN	4062406785628
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Halbhoher UNI Z-Tower mit 25 mm starker Bambus Ablageplatte. Allseitig innen und außen mit Lochwänden \square 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Rückwärtig mit Bürstenleiste für die Durchführung von Kabeln sowie zusätzlichem Kabeldurchlass. Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich. Z-Tower mit seitlichem Panel. Es passt die Kennzeichnungstafel Nr. 955444. Mit 4 Lenkrollen, \varnothing 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Zubehör wie Kennzeichnungstafeln, Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriff finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

Technische Beschreibung

Nutztiefe	510 mm
Serie	Z-Tower

Rad-Ø	125 mm
Tiefe	750 mm
Gewicht	86 kg
Höhe	2070 mm
Nutzbreite	690 mm
Breite	750 mm
Tower-Abteil Nutzhöhe	850 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm