

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower fahrbar U-Form, Typ: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	955455 M
GTIN	4062406785611
Artikelklasse	9GC

**Beschreibung****Ausführung:**

Halbhoher UNI Z-Tower mit 25 mm starker Bambus Ablageplatte. Allseitig innen und außen mit Lochwänden  $\square$  9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Rückwärtig mit Bürstenleiste für die Durchführung von Kabeln sowie zusätzlichem Kabeldurchlass. Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich. Z-Tower mit seitlichem Panel. Es passt die Kennzeichnungstafel Nr. 955444. Mit 4 Lenkrollen,  $\varnothing$  125 mm, 2 mit Feststellbremse.

**Lackierung:**

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

**Hinweis:**

Zubehör wie Kennzeichnungstafeln, Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriff finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

**Technische Beschreibung**

Nutztiefe	510 mm
Rad- $\varnothing$	125 mm

Breite	750 mm
Nutzbreite	540 mm
Höhe	2070 mm
Gewicht	79 kg
Serie	Z-Tower
Tiefe	750 mm
Tower-Abteil Nutzhöhe	850 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm