

Anschlagmittel-Garderobe, Typ: M



Bestelldaten

Bestellnummer	918620 M
GTIN	2050002064096
Artikelklasse	97B

Beschreibung

Ausführung:

Ständer aus Stahlrohr zur Aufbewahrung von Anschlagmitteln wie Ketten, Seilen, Hebebändern etc.. Mit 2 höhenverstellbaren Querbalken und 12 verzinkten und verstellbaren Doppel-Aufhängehaken. Einfache De- und Remontage für mobilen Einsatz auf Baustellen. Anlieferung zerlegt, leichte Montage mit Anleitung. Mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Zusätzliche verstellbare verzinkte Doppelhaken finden Sie unter Nr. 918623 Gr. 6 unter www.hoffmann-group.com.

Technische Beschreibung

Konfigurator relevant	nein
Anzahl Haken	12
Höhe	1934 mm
Breite	1890 mm

maximale Tragfähigkeit	1000 kg
Tiefe	900 mm
Tragfähigkeit je Haken	75 kg
Gewicht	100 kg
Herstellerbezeichnung	Anschlagmittelgarderobe AG2000KF RAL7035
Produktart	Anschlagmittel-Wagen

Zubehör

Doppelhaken 6 Stück Typ 6	918623 6
---------------------------	----------