

**Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: GDR18V200****Bestelldaten**

Bestellnummer	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Artikelklasse	03B

**Beschreibung****Ausführung:**

Akku-Drehschlagschrauber.

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

Kompakter 18V-Drehschlagschrauber mit 1/4 Zoll Bitaufnahme.

- **Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (4000 min<sup>-1</sup>) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M16) und Holz.**
- **Sehr kurze Bauform für Perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf.**

**Lieferumfang:**

Inklusive 2x Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

**Hinweis:**

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073867.

**Technische Beschreibung**

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	GDR18V200

Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Vibration nach EN	14 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Schlagzahl	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment hart	200 Nm
Gewicht	1,1 kg
typische Verwendung	Strong
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Innensechskant
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Drehmomentstufen	1
maximales Losbrechmoment	350 Nm
Produktart	Schlagschrauber