



## Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx, Typ: GSR18V150C



### Bestelldaten

Bestellnummer	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich.

#### Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX und Zusatzhandgriff, **ohne** Akku und Ladegerät.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

### Technische Beschreibung

Motorbauweise	Bürstenloser Motor
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,1 kg
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	150 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	GSR18V-150C
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximales Drehmoment weich	84 Nm
Akkuspannung	18 V
maximale Vibration nach EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuart	Lithium-Ion
maximales Drehmoment hart	150 Nm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung	Akkubetrieben
typische Verwendung	Heavy Duty
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 550 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx