



Akku Heißluftgebläse, Typ: GHG18V50



Bestelldaten

Bestellnummer	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300° / 500°)

- **Schnelle Aufheizung, nur 6 Sekunden bis 300°.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches.**
- **Kompatibel mit allen Düsen für kabelgebundene Heißluftgebläse von Bosch.**

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inkl. L-BOXX, Reflektordüse und Reduzierdüse.

Hinweis:

Passende Akkus, Startersets und Ladegeräte für das Bosch 18V System finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 und Nr. 073863 – Nr. 073867.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	GHG18V-50
Anzahl enthaltener Akkus	0
Gewicht	590 g

Lufttemperatur	300 - 500 °C
Luftvolumenstrom	175 l/min
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuspannung	18 V
Anzahl Temperaturstufen	2
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Heißluftgebläse