



## ECO Rändelfräswerkzeug rechts, Schaftgröße: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290231 12
GTIN	4030741901256
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

### Technische Beschreibung

für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
für Rändelbreite b	4 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 6
für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
für Rändelprofil	RAA 1×BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1×AA
für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°
für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
Produktart	Rändelwerkzeug

