



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290036 14
GTIN	4030741933257
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

Technische Beschreibung

Schaft Breite	14 mm
Laufstift	299911 6
für Rändel-Ø d ₁	10; 15 mm
für Rändelbreite b	6 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	4 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
Produktart	Rändelwerkzeug

