



ECO Rändelfräswerkzeug rechts, Schaftgröße: 16Xmm



Bestelldaten

Bestellnummer	290231 16X
GTIN	4030741941566
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Technische Beschreibung

für Rändelbohrungs- \varnothing d_2	8 mm
für Rändel- \varnothing d_1	25 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 7
Arbeitsbereich	10 - 300 mm
für Rändelbreite b	6 mm
für Rändelprofil	RAA 1 \times BR30°
für Rändelprofil	RAA 1 \times BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1 \times AA
für Rändelprofil	RBL30° 1 \times AA
für Rändelprofil	RBR45° 1 \times BL15°
für Rändelprofil	RBL45° 1 \times BR15°
Produktart	Rändelwerkzeug

