



Eco Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290242 20
GTIN	4030741949432
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar. Einstellung des Fertigungs- \varnothing mithilfe einer Skala.

Technische Beschreibung

für Rändelbreite b	6 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 9
für Rändel- \varnothing d ₁	25 mm
Arbeitsbereich	10 - 250 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d ₂	8 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR15°
für Rändelprofil	RGE30° 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

