



## ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 12Xmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290036 12X
GTIN	4030741933240
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

#### Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

### Technische Beschreibung

Arbeitsbereich	8 - 200 mm
für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	20; 25 mm
Laufstift	299911 8
für Rändelbreite b	8 mm
Schaft Breite	12 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
Produktart	Rändelwerkzeug

