



Eco Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290242 25
GTIN	4030741949456
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar. Einstellung des Fertigungs- \varnothing mithilfe einer Skala.

Technische Beschreibung

Arbeitsbereich	10 - 250 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 9
für Rändelbohrungs- \varnothing d_2	8 mm
für Rändelbreite b	6 mm
für Rändel- \varnothing d_1	25 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR15°
für Rändelprofil	RGE30° 2×AA
Produktart	Rändelwerkzeug

