

**Schleifband Actirox AK890Y (CER), 50×2000 mm, Körnung: 36****Bestelldaten**

Bestellnummer	558380 36
GTIN	4018875090527
Artikelklasse	56V

**Beschreibung****Ausführung:**

Schleifband **Actirox AK890Y** mit geometrisch geformtem Keramiksleifkorn **mit höchster und aggressivster Schleifleistung**. Die schleifaktive Zusatzschicht (**TOP SIZE**) sorgt für einen kühlen Schliff und hervorragende Standzeit. Robuste Y-Polyesterunterlage für die Anwendung auf **stationären Schleifmaschinen**.

**Verwendung:**

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für **Edelstahl und Superlegierungen**.

**Technische Beschreibung**

Körnung	36
Serie	AK890Y
Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	50 mm
Schleifband Länge	2000 mm
Produktnamensattribut	50×2000 mm
Produktart	Schleifband

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet	35-40 m/s	
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32-38 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20-25 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	32-38 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	25-30 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	20-25 m/s	H
INOX	geeignet	18-30 m/s	
Ti	bedingt geeignet	10-20 m/s	
GG(G)	geeignet	30-45 m/s	K
CuZn	geeignet	35-45 m/s	N
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		