



## Frässtifte-Satz 8-teilig, Z Stahl – grob, HM8



### Bestelldaten

Bestellnummer	547120 8
GTIN	4067263104582
Artikelklasse	52D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

Sätze mit ausgewählten Frässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Schaft-Ø 6 mm.

#### Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

#### Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 540740 Gr. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

### Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	Z Stahl
Zahnungsfeinheitegrad	grob
Serie	Zahnung Z Stahl
Schneidstoff	HM

Schaft-Ø	6 mm
Anzahl Frässtifte	8
Produktart	Frässtift

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		

## Zubehör

FrässtiftZ Stahl – grob Typ A0616	540740 A0616
FrässtiftZ Stahl – grob Typ A1020	540740 A1020
FrässtiftZ Stahl – grob Typ A1225	540740 A1225
FrässtiftZ Stahl – grob Typ C1225	540740 C1225
FrässtiftZ Stahl – grob Typ D1009	540740 D1009
FrässtiftZ Stahl – grob Typ F1225	540740 F1225
FrässtiftZ Stahl – grob Typ G0820	540740 G0820
FrässtiftZ Stahl – grob Typ L1020	540740 L1020