



## Stereomikroskop mit Auflichtbasis, ohne Beleuchtung, Typ: M50



### Bestelldaten

Bestellnummer	491753 M50
GTIN	7630003572254
Artikelklasse	49B

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Modulare Produktpalette und somit optimale Anpassung des Mikroskops an die Anwendung.**
- **Parfokal abgestimmtes Optiksystm: Die Schärfe bleibt beim Vergrößerungswechsel konstant.**
- **Ergonomisches Design.**
- **ESD-Ausführung vermeidet Schäden durch statische Entladungen.**

Fünfstufiger Vergrößerungswechsler: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

#### Lieferumfang:

Optikträger, binokularer Schrägtubus 45°, 2x Brillenträgerokular, Objektiv Achromat 1.0x, Stativ, Staubschutzhülle (antistatisch).

Auflichtbasis inkl. Tischeinsatz schwarz/weiß.

#### Sonderzubehör:

LED-Beleuchtung Nr. 491755 und Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

#### Hinweis:

Lieferumfang beachten, da Produktbilder leicht abweichen können.

### Technische Beschreibung

Zoom	5:1
Optiksystem	Greenough parfokal
Tiefenschärfe	13,7 mm
Sichtfeld-Ø	5,75 - 36,5 mm
Vergrößerung (x-fach)	6,3 - 40
Basis Breite	278 mm
Okular	10×/23B
Arbeitsabstand	89,6 mm
Serie	M
Basis Länge	301 mm
Produktart	Stereomikroskop