



## Stereomikroskop mit Auflichtbasis, ohne Beleuchtung, Typ: M80



### Bestelldaten

Bestellnummer	491753 M80
GTIN	2050002078215
Artikelklasse	49B

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Modulare Produktpalette und somit optimale Anpassung des Mikroskops an die Anwendung.**
- **Parfokal abgestimmtes Optiksistem: Die Schärfe bleibt beim Vergrößerungswechsel konstant.**
- **Ergonomisches Design.**
- **ESD-Ausführung vermeidet Schäden durch statische Entladungen.**

Zoomrastungen: 8 einschaltbare Positionen, für repetitive Aufgaben. Basisplatte mit Anti-Shock.

#### Lieferumfang:

Optikträger, binokularer Schrägtubus 45°, 2× Brillenträgerokular, Objektiv Achromat 1.0×, Stativ, Staubschutzhülle (antistatisch).

Auflichtbasis inkl. Tischeinsatz schwarz/weiß.

#### Sonderzubehör:

LED-Beleuchtung Nr. 491755 und Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

#### Hinweis:

Lieferumfang beachten, da Produktbilder leicht abweichen können.

### Technische Beschreibung

Tiefenschärfe	13,7 mm
Sichtfeld-Ø	3,8 - 30,7 mm
Optiksystem	Greenough parfokal
Okular	10×/23B
Zoom	8:1
Vergrößerung (x-fach)	7,5 - 60
Basis Breite	278 mm
Serie	M
Arbeitsabstand	83,4 mm
Basis Länge	301 mm
Produktart	Stereomikroskop